



Alimentation stabilisée à découpage monophasée et biphasée entrée 200V~ à 500V~ et sortie 24V= - 240W

REF. 1 466 64

PLC POWER
SUPPLIES

LEGRAND

784,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Alimentation courant continu à découpage (électronique) dont la tension de sortie est indépendante des fluctuations de la tension d'entrée

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alimentation stabilisée à découpage mono/biphasée 120W - 480W large plage de tension d'entrée
- Puissance nominale 240W- Intensité nominale 10APlage de réglage 24V à 28V- Largeur 63mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
- Tension d'entrée 200V~ à 500V~ - Tension de sortie 24V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 240W) - Tension de sortie réglable
- Boîtier aluminium - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active
- Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3

Les + installation

Montage sur rail symétrique profondeur 7,5mm et 15mm - Raccordement en conducteur cuivre uniquement

Les + utilisation

Possibilité de raccordement en monophasé ou en biphasé

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de tension d'alimentation	AC/DC		
1ere tension de sortie	24-24 V		
Courant de sortie max. 1	10 A	Montage mural possible	Non
Tension de sortie ajustable	Oui	Adapté à un montage sur rail	Non
Valeur nominale de la tension de sortie 1	24 V	Largeur d'encastrement	63 mm
Valeur nominale du courant de sortie 1	10 A	Montage direct possible	Oui
Protégé contre les courts-circuits	Oui	Largeur	63 mm
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz	200-500 V	Hauteur	125 mm
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz	200-500 V	Profondeur	113 mm
Tension d'alimentation assignée DC	254-780 V	Adapté aux fonctions de sécurité	Oui
Tension de sortie réglée	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-30-50 °C
Puissance dissipée	240 W	Fréquence	50-60 Hz
Stabilisé	Oui	Sens de l'alimentation électrique	Par le bas
Finition du raccordement électrique	Raccordement à vis	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Montage possible sur barres profilées	Oui	Capacité des bornes	4-4 mm²
		Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
		EAN/Gencode	3414970543530

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.