



Déclencheur à émission de courant pour DMX³1600 - 48V~ ou 48V=

REF. 0 281 32

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DMX³, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts

- Déclencheur à émission de courant pour DMX³1600
- 48V~ ou 48V=

Les + installation

Livré avec son connecteur (mâle + femelle) à insérer dans les emplacements C1 et C2 sur le bornier du DMX³

Les + utilisation

Permet l'ouverture instantanée du DMX³ par l'alimentation de la bobine : sécurité négative

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communicants en option pour la supervision.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50Hz	43.2 - 52.8 V	Adapté à un commutateur	Oui
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz	43.2 - 52.8 V	Adapté à un commutateur de protection de moteur	Oui
Tension d'alimentation de courant nominal Us CC	43.2 - 52.8 V	Adapté à un relais de surcharge	Oui
Type de tension d'actionnement	AC/DC	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
Finition du raccordement électrique	raccordement par fiche plate	Température de stockage	-25 - 70 °C
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs	1	Fréquence d'alimentation	60 Hz
Adapté à un disjoncteur	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
		Capacité des bornes	0.5 - 1.5 mm ²