

**Cartouche industrielle cylindrique type aM 14x51mm avec percuteur
- 6A**

REF. 0 141 06

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cartouche industrielle pour la protection des moteurs, transformateurs et autres charges avec des courants d'appel

- Cartouche industrielle cylindrique type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
- 14mmx51mm - Avec percuteur
- Calibre 6A - Tension 500V~
- Pouvoir de coupure : 100000A
- Conforme aux normes :
 - EN 60269-1 et 2
 - IEC 60269-1 et 2
 - NFC 60-200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Classe de fonctionnement	
		AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)	
Largeur hors tout	14 mm	Fréquence de fonctionnement	42-62 Hz
Modèle	Fusible en céramique	Finition du voyant indicateur	Percuteur
Taille	14x51 mm	Puissance de coupure	120 kA
Profondeur/longueur hors tout	51 mm	Dissipation thermique sous courant nominal	1.2 W
Type de tension	AC/DC	Température d'utilisation /d'installation	-25-40 °C
Courant nominal assigné	6 A	Température de stockage	-40-70 °C
Tension assignée	500 V	EAN/Gencode	3245060141066