

Bobine de fermeture DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 - 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V=

REF. 0 288 44

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Auxiliaires de commande et de signalisation

Bobines de fermeture

- 220-250 V~/=

Caractéristiques générales

DMX³ 6300/4000/2500 - auxiliaires et accessoires

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communicants en option pour la supervision.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50Hz 220 - 250 V

Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz 220 - 250 V

Tension d'alimentation de courant nominal Us CC 220 - 250 V

Type de tension d'actionnement AC/DC

Construite comme une bobine de commutation Oui

Construite comme une bobine d'ouverture Non