


Bloc de jonction sectionnable à vis Viking3 avec 1 jonction pour circuit non coupé avec mini préhenseur

REF. 0 371 86

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Sectionnables 1 jonction

Ouverture par préhenseur ou par mini préhenseur avec outil

Pour circuit non coupé avec mini préhenseur

Circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général

Couleur : Orange

Section nominale : 2,5 mm²

Capacité conducteur rigide : 0,25 à 2,5 mm²

Capacité conducteur souple avec ou sans embout : 0,25 à 2,5 mm²

Pas : 6 mm

Caractéristiques Générales

Blocs de jonction connexion à vis Viking™ 3 - pour câble cuivre

Permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples (avec ou sans embout) ou rigides 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique jusqu'au pas de 8 mm (étage supérieur uniquement pour blocs à étages)

Pour rails symétrique prof. 15 mm, symétrique EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.