

Ventouse électromagnétique 300kg dimensions 241x52x27mm et alimentation 12V= ou 24V= automatique



REF. 0 767 57

MOSAIC

LEGRAND

576,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Accessoire de mise en sécurité

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Ventouse électromagnétique 300kg - Dimensions hors contre-plaque : 241mm x 52mm x 27mm
- Alimentation 12V=/24V= automatique - Consommation : 12V - 320mA, 24V - 240mA - Puissance : 3,3W
- Conforme à la norme NF S 61-937
- Equipée d'une signalisation par LEDs de l'état de la porte - Equipée d'un contact de position contrôlé par effet Hall pour reporter l'état de la porte (non compatible avec le fonctionnement du gestionnaire local d'issue de secours référence 038057)

Les + installation

Livrée avec accessoires d'installation pour tous types de pose sur porte

Les + utilisation

Pour issues de secours

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Transparent	Non
Système de bus KNX	Non	Classe de protection (IP)	IP21
Système de bus KNX-radio	Non	Couplage au bus inclus	Non
Système de bus radio	Non	Consommation d'énergie	3.3 W
Système de bus LON	Non	Largeur	241 mm
Système de bus Powernet	Non	Hauteur	52 mm
Autres systèmes de bus	Sans	Profondeur	38 mm
Modèle	Serrure à contact	Température d'utilisation /d'installation	0-+40 °C
Mode de pose	Saillie	Nature du câble pour connexion	Souple
Matériau	Métal	Adressable	Non
Qualité du matériau	Acier inoxydable (inox)	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Type de traitement de la surface	Autre	Objet connecté	Non
Finition de la surface	Mat	Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
Couleur	Gris	EAN/Gencode	3414970599308
Numéro RAL (équivalent)	7017		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.