

## Kit carillon radio sans fils Essentiel - blanc

REF. 0 942 51

LEGRAND



Kit carillon radio, adapté à un appartement, une petite maison

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Kit carillon radio Essentiel - 80dB - Blanc
- Comprend :
  - 1 carillon : 2 piles LR6 1,5V AA non incluses
  - 1 sonnette IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse
- Portée radio de 50m en champ libre pour garantir la transmission du signal
- 32 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
- Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

### Avantages

- Équipé d'un clip ceinture pour une utilisation nomade chez soi

### Les + installation

La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette et du carillon permettent une installation sans fil

### Les + utilisation

Puissance optimale

### Recommandations / restrictions d'usages

Ne pas exposer aux intempéries et installer sous abri

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du boîtier/corps	Blanc	Type de connexion	Autre
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Volume	80 dB	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Tension nominale (Un)	3-3 V	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Classe de protection (IP)	IP20	Nombre de sonneries	32
Type de courant	DC	Code CEI (Pack1)	CR2032
Batterie incorporée	Oui	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Mode de pose	Saillie	Composition de l'élément (Pack1)	Bouton Lithium (pile)
Sans fil	Oui	Nombre de Pack 1	1
Portée de transmission max.	50 m	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Largeur	65 mm	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3
Hauteur	80 mm	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Profondeur	30 mm	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Objet connecté	Non
Température d'utilisation /d'installation	-20-50 °C	Mode de commande	RF
Température de stockage	-20-50 °C	Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
Numéro RAL	9003	Pilotable à la voix	Non
Sans halogène	Oui	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Traitement antimicrobien	Non	Connectable par box Internet	Non
		EAN/Gencode	3414971067172

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

### Environnement et recyclage

