



Détecteur de mouvement infrarouge 140° sans fils connecté pour installation with Netatmo portée 8m IP44 - blanc

REF. 0 648 75

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

104,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Le détecteur de mouvement sans fils permet de commander automatiquement vos éclairages et appareils électriques connectés

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Détecteur de mouvements sans fils IP44 pour installation connectée
- Détection infrarouge 140°, portée 8 mètres - Hauteur recommandée de fixation : 2,5 mètres
- Livré avec 2 piles AA 1,5V - Autonomie 2 ans
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 mètres - Portée du capteur réglable de 2 mètres à 8 mètres, temporisation réglable de 15 secondes à 15 minutes
- Seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1000 lux - Blanc

Avantages

- Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Les + installation

Se fixe directement sur un mur extérieur ou intérieur - Equipé de boutons ON/OFF pour test

Les + utilisation

Permet de commander jusqu'à 20 interrupteurs filaires, micromodules, prises et sorties de câbles

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installer le détecteur, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control ainsi que des produits connectés filaires

Usage intérieur ou extérieur

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaisables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Largeur	77 mm
		Hauteur	114.5 mm
		Profondeur	48.5 mm
		Résistance aux chocs (IK)	IK04
		Classe de protection (IP)	IP44
Système de bus KNX	Non	Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Système de bus KNX-radio	Non	Température de stockage	0-45 °C
Système de bus radio	Non	Type de tension	Autre
Système de bus LON	Non	Neutre obligatoire	Non
Système de bus Powernet	Non	Sans halogène	Oui
Autres systèmes de bus	Sans	Type de connexion	Non applicable
Radio bidirectionnelle	Oui	Adressable	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Mode de pose	Saillie	Code CEI (Pack1)	AA
Matériau	Plastique	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Qualité du matériau	Thermoplastique	Composition de l'élément (Pack1)	Alcaline
Type de traitement de la surface	Non traité	Nombre de Pack 1	1
Finition de la surface	Brillant	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	2
Couleur	Blanc	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	25 g
Numéro RAL (équivalent)	9003	Localisation Pack1	Compris dans le Packaging
Transparent	Non	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Couplage au bus inclus	Non	Objet connecté	Oui
Commande auxiliaire possible	Non	Mode de commande	Zigbee
Protection au ras du mur	Non	Plateforme de téléchargement d'applications	▪ App Store ▪ Google Play Store
Commutateur de sélection	Non	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Spécial animaux	Non	Pilotable à la voix	Oui
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier	Oui	Programmable	Oui
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Auto-apprentissage de la fonction luminosité	Non	Connectable par box Internet	Oui
Retard à la coupure par auto-apprentissage	Non	Assistants vocaux compatibles	▪ Google Assistant ▪ Amazon Alexa ▪ Apple Siri
Hauteur de montage optimale	2.5 m	Nom de l'application	Home + Control
Largeur de portée max.	6 m	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
Longueur de portée max.	8 m	EAN/Gencode	3414971014657
Champ de détection de diamètre au sol	6 m		
Angle de détection horizontal	140-140 °		
Durée de marche min.	15 s		
Durée de marche max.	15 min		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.