



## Fiche inclinée Hypra IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - métal

REF. 0 528 62

HYPRA

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Hypra, fiche inclinée pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

- Fiche inclinée Hypra IP44
- Bleu - 200V~ à 250V~ - 32A - 2P+T
- Métal

### Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Intensité de courant IEC	32 A	Technique de raccordement	borne à vis
Tension selon EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) bleu	Type de construction	pose du connecteur encastré
Nombre de pôles	3	Inverseur de phase	Non
Position de l'heure	6 h	Direction d'enfichage	droit
Couleur caractéristique	bleu	Matériau	autre
Classe de protection (IP)	IP44	Finition militaire	Non