

Interrupteur filaire double connecté Céliane with Netatmo avec neutre 2X250W compatible toutes charges - blanc



REF. 0 677 22

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, l'interrupteur connecté permet de contrôler en local ou à distance les éclairages via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal

- Contrôle de l'éclairage localement, depuis l'app Home+Control et depuis les assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Fonctions lumineux et témoin activables depuis l'app Home+Control.
- Installation facile en boîte standard de profondeur 40mm. Livré complet avec enjoliveur et plaque.
- Radio 2,4 GHz
- Blanc

Avantages

L'installation avec neutre permet une excellente compatibilité avec tous les types d'éclairage, sans mini de puissance

Intégration esthétique parfaite dans la gamme Céliane

Les + installation

L'interrupteur double connecté permet un contrôle de 2 circuits d'éclairage dans un format très compact. Associable en multiposte. Compatible avec les supports à griffes

Les + utilisation

Créez ou remplacez un va-et-vient très facilement grâce aux commandes d'éclairage sans fils (avec ou sans piles)

Recommandations / restrictions d'usages

Pour ajouter votre commande double d'éclairage sans fil sans pile à votre installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo, ainsi qu'un ou plusieurs interrupteurs, prises ou micromodules d'éclairage connectés Céliane with Netatmo

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Résistance aux chocs (IK)	IK02
		Classe de protection (IP)	IP40
		Température d'utilisation /d'installation	-5 - 45 °C
Assemblage	mécanisme complet avec plaque	Température de stockage	-5 - 70 °C
Modèle	relais	Consommation en veille	4 mA
Type de charge	universel et LED	Neutre obligatoire	Oui
Entrée de poste auxiliaire	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Mémoire de valeurs de luminosité	Non	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Oui
Utilisable avec un bouton	Non	Sans halogène	Oui
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Type de borne	borne à vis
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Nombre de bornes	4
Utilisable avec un bouton radio	Oui	Capacité des bornes	0.75 - 2.5 mm ²
Utilisable avec un bouton IR	Non	Section de câble	0.75 - 2.5 mm ²
Type de montage	encastré	Equipé d'un porte étiquette	Non
Matériau	plastique	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Traitement de surface	non traité	Code CEI (Pack1)	non applicable
Finition de la surface	brillant	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Couleur	blanc	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable
Numéro RAL (équivalent)	9003	Objet connecté	Oui
Transparent	Non	Type de communication	Zigbee
Tension nominale	230 V	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store;Mac Apple Store
Fréquence	47 - 63 Hz	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Puissance de commutation	1000 W	Pilotable à la voix	Oui
Type de fixation	fixation avec vis	Programmable	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Oui	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Compatible avec Google Assistant	Oui	Connectable par box Internet	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui	Assistants vocaux compatibles	Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant
Possible support IFTTT	Oui	Nom de l'application	Home + Control
Largeur hors tout	90 mm	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
Hauteur hors tout	82 mm		
Profondeur/longueur hors tout	46 mm		
Profondeur d'encastrement	33 mm		