



Disjoncteur magnétothermique DPX³160 pouvoir de coupure 50kA 400V~ - 3P - 16A

REF. 4 201 20

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.814 dm ³
Poids	1162 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Disjoncteurs magnétothermiques

- Thermique réglable de 0,8 à 1 In
- Magnétique fixe : 400 A de 16 à 40 A, 10 In de 63 à 160 A

Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V~)

- 3P
- In : 16 A

Caractéristiques Générales

DPX³ 160 magnétothermiques - disjoncteurs de puissance de 16 à 160 A

- Se montent sur rail symétrique ou sur platine dans les coffrets et armoires XL³
- Assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension
- Livrés avec vis de fixation, bornes à cage, raccordement 70 mm² maxi en câble souple et jusqu'à 120 mm² (en câble rigide) avec accessoire
- Reçoivent les accessoires et les auxiliaires communs DPX³
- Conformés à la norme NF IEC 60947-2