



Hublot Chartres Infini antivandale blanc à détection HF taille 1 à LED 2000lm

REF. SL532064

CHARTRES
INFINI

SARLAM

441,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Chartres Infini, hublot LED extra-plat permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf comme en rénovation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Hublot Chartres Infini à LED - Antivandale Ø322mm
- Détection HF - Taille 1 - 2000 lumens - 28W - 4000K - Blanc - IP55 - IK10 - Classe II
- Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium - L'allumage se déclenche en présence d'une personne ou lorsque le niveau de luminosité est trop faible
- Durée de vie 50 000 heures - 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie
- Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)

Avantages

- Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation
- Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres
- Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium

Les + installation

Paramétrable via l'outil de configuration IR référence 088230 et par la passerelle de configuration référence 088240 - Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation - Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres

Les + utilisation

Hublots LED extra-plats (69mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation - Plusieurs modes de fonctionnement possibles : préavis d'extinction, veille, niveau d'allumage, variation, maître/esclave...

Recommandations / restrictions d'usages

Adapté à une utilisation en intérieur

Information sur la gamme

Design, performances, fiabilité, simplicité de pose. Chartres Infini vous offre tout, sans compromis : le meilleur de l'éclairage, grâce à un hublot LED nouvelle génération. Idéal pour : les halls d'entrée, les couloirs, les escaliers, les façades, les parkings couverts. Le hublot est toujours alimenté sur le secteur et ne s'allume que quand les conditions suivantes sont réunies : présence d'une personne et niveau de luminosité trop faible. Ces hublots disposent d'un préavis d'extinction et d'une veille (paramétrable en temps et en niveau). Vous pouvez également, par le biais d'une entrée auxiliaire (présence tension 230V), faire évoluer votre installation à tout moment en y

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

ajoutant un interrupteur crépusculaire et vous permettant d'utiliser la fonction Jour/Nuit.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage mural	Oui	Variation Sine Wave Reduction	Non
Adapté pour le montage suspendu	Non	Variation Touch and Dim	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui	Variation Zigbee	Non
Adapté à un montage encastré	Non	Variation avec bouton-poussoir	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui	Pas de variation	Non
Montage en ligne continue possible	Oui	Élément de distribution de lumière	Diffuseur
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)	Oui	Répartition lumineuse	Symétrique
Source lumineuse	LED non interchangeable	Angle de faisceau	Faisceau diffus
Source lumineuse fournie	Oui	Emission de lumière	Direct
Nombre de lampes/modules	1	Classe de protection (IP)	IP55
Douille	Autre	Résistance aux chocs (IK)	IK10
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Classe de protection	II
Couleur du boîtier/corps	Blanc	Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Matériau de la verrine	Plastique opalin	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-5-35 °C
Finition du paralume	Sans	Convient pour l'éclairage d'urgence	Non
Type de tension	AC	Avec détecteur de mouvement	Oui
Tension nominale (Un)	207-253 V	Avec détecteur crépusculaire	Oui
Courant nominal	110-135 mA	Revêtement des luminaires à isolation thermique	Non
Appareillage	Driver LED courant constant	Avec grilles d'aération	Non
Appareillage fourni	Non	Puissance du système	28 W
Variation 0-10V	Non	Flux lumineux utile	2000 lm
Variation 1-10V	Non	Couleur de la lumière	Blanc
Variation DALI	Non	Température de couleur	4000-4000 K
Variation DMX	Non	Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Variation DSI	Non	Largeur	325 mm
Variation par potentiomètre (intégré)	Non	Hauteur/profondeur	70 mm
Variation LineSwitch	Non	Longueur	325 mm
Variation système propriétaire constructeur	Non	Diamètre externe	325 mm
Variation modulation de tension secteur	Non	Largeur d'encastrement	325 mm
Variation par coupure de fin de phase	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Variation par coupure de début de phase	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Variation programmable	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Variation RF	Non	Compatible IFTTT	Non
		EAN/Gencode	3292290502419

PIÈCES DÉTACHÉES

- ▣ Commande réservée aux professionnels
- ▣ Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- ▣ À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ref.	Désignation.
9 810 63	Bague taille 1 antivandale pour maintenance hublots LED Chartres Essentiel et Chartres Infini - blanc
9 810 71	Patère de fixation pour de hublots LED Chartres Infini taille 1
9 810 73	Diffuseur de remplacement pour hublots Chartres Infini et Chartres Essentiel taille 1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.