

Triple prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A précâblées finition alu

REF. 6 004 33

DOOXIE

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une prise de courant avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

- Prise de courant Surface 16A 230V - 3x2P+T précâblées dooxie - Alu - À équiper d'une plaque
- Ne permet pas la fixation avec griffes
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

Le précâblage de cette prise associe facilité d'installation et gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul câblage suffit

Le socle rétractable de cette prise associe design affleurant, sécurité (le fond du puit de prise n'est pas accessible) et propreté (évite l'accumulation de poussière)

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire ($-13^{\circ}/+11^{\circ}$) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet dans le cas d'une rénovation ou d'une installation neuve de brancher plusieurs appareils au même endroit avec un seul câblage

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Installation sur des boîtes 3 postes minimum

Ne permet pas la fixation avec griffes

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	broche de contact de protection	Matériau	plastique
Contact de protection	Oui	Qualité du matériau	thermoplastique
Broche ronde de mise la terre	Oui	Sans halogène	Oui
Nombre de contacts actifs (ronds)	1	Traitement de surface	laqué / peint
Avec lampe de signalisation	Non	Finition de la surface	brillant
Avec alimentation USB incorporée	Non	Traitement antibactérien	Non
Nombre d'unités	1	Avec dispositif on/off	Non
Nombre de phases	1	Avec fonction d'itération	Non
Impression/marquage	sans	Prise inclinée ou inclinable	Non
Type de raccordement	autre	Courant nominal	16 A
Avec couvercle à charnière	Non	Tension nominale	250 V
Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui	Fréquence	50 - 60 Hz
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Couleur	aluminium	Résistance aux chocs	IK04
Numéro RAL (équivalent)	7040	Largeur d'appareil	215 mm
Finition métallique	Non	Hauteur d'appareil	71 mm
Transparent	Non	Profondeur d'appareil	41.9 mm
Verrouillable	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Encastrement isolé	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Possible support IFTTT	Non
Avec éclairage d'orientation	Non	Pour "conditions difficiles" (selon VDE)	Non
Protection contre les surtensions	Non	Profondeur d'encastrement	31.9 mm
Protection différentielle	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Avec microfusible	Non	Température de stockage	-25 - 60 °C
Alimentation spéciale	sans alimentation spéciale	Power Delivery	Non
Type de montage	encastré	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
Type de fixation	fixation avec vis	Maintien du câble	Autre
		Couvercle	autre