



Interrupteur sans fils pour interrupteur à câbler connecté ou prise connectée dooxie with Netatmo avec plaque blanche

REF. 1 992 33

DOOXIE WITH
NETATMO

LEGRAND

dooxie with Netatmo, l'interrupteur sans fils d'éclairage et de prises permet d'ajouter un point de commande supplémentaire sans tirer de fils dans les murs, pour contrôler vos éclairages ou vos appareils électriques

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Commande sans fils ON/OFF pour éclairage et prise : commandez en un seul appui plusieurs interrupteurs à câbler, prises connectées ou sorties de câble connectées
- Equipée d'un voyant LED avec et d'un indicateur de pile faible (flash rouge)
- Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Une alerte de fin de vie de pile est disponible dans l'application
- Finition Blanc
- Livrée complète, prête à installer

Recommandations / restrictions d'usages

- Pour ajouter une commande sans fils pour éclairage et prises à une installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ainsi que des interrupteurs à câbler ou des prises connectés

Information sur la gamme

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Fréquence radio 2400 MHz

Système Rollingcode Oui

Longueur de code (bit) 128

Couverture 185 m

Nombre de commandes 1

Avec émetteur radio manuel Oui

Contact à poussoir radio encastré Non

Contact à poussoir radio en saillie	Oui
Avec codeur radio	Oui
Classe de protection (IP)	IP40
Couvercle de protection du clavier	Non
Alimentation en courant	Pile non-rechargeable
Largeur	87 mm
Hauteur	87 mm
Profondeur	12 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Temperature d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Temperature de stockage	0-45 °C
Neutre obligatoire	Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Couleur	Blanc
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Mode de pose	Saillie
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Code CEI (Pack1)	CR2032
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
Nombre de Pack 1	1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3 g
Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Objet connecté	Oui
Mode de commande	Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications	

- App Store
- Google Play Store

Moyen de pilotage	Smartphone apps
-------------------	-----------------

Pilotable à la voix	Oui
---------------------	-----

Programmable	Oui
--------------	-----

Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
--	-----

Connectable par box Internet	Oui
------------------------------	-----

Assistants vocaux compatibles

- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri

Nom de l'application	Home + Control
----------------------	----------------

Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
-----------------------------	------------------------

EAN/Gencode	3414972319904
-------------	---------------

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

