

## Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 6mm<sup>2</sup> - bleu

REF. 0 342 03



### VUE D'ENSEMBLE

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Marque    | Legrand               |
| Emballage | 10 unités             |
| Volume    | 0.306 dm <sup>3</sup> |
| Poids     | 259 g                 |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Barrettes de connexion Nylbloc

- Tenue au fil incandescent 850 °C suivant EN 60695-2-11. "Essais relatifs aux risques du feu"
- Tension d'isolement : 250 V selon EN 60998-2-1
- Utilisation sous 400 V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III

#### Bleu

- Capacité assignée : 6 mm<sup>2</sup>
- Ø trou : 3,5 mm
- Intensité max. : 41 A

#### Caractéristiques Générales

#### Barrettes de connexion à vis Nylbloc™, Hypo™, Suprem 960™

- 12 éléments à vis imperdables
- Livrées vis dévissées
- Polypropylène ignifugé (- 25 °C à + 100 °C)
- Température ambiante de - 25 °C à + 55 °C (T 55)
- Conformes EN 60998-2-1 et EN 60664-1