

Kit double prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A précâblées finition alu



REF. 3 004 01

DOOXIE

LEGRAND

Niveau

Finition Effet aluminium



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les prises de courant précâblées dooxie vous permettent dans le cas d'une rénovation ou d'une installation neuve de brancher plusieurs appareils au même endroit : en partant des mêmes fils, les possibilités de branchement sont multipliées

- Le pré-câblage de cette prise facilite l'installation et permet un gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul câblage suffit
- Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l'accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Les éclips de protection de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en obturant le contact électrique en l'absence de fiche - Kit livré complet avec boîte d'encastrement et plaque effet aluminium

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Encastré
Etat de livraison	Kit
Intensité	16 A
Tension	230 V
Nombre de modules	2 postes
Type de connexion	Bornes à connexion automatiques