


Télévariateur modulaire fonctionnement sur BUS avec reconnaissance automatique de la charge - 1000W - 6 modules

REF. 0 036 71

LEGRAND



464,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Télévariateur pour fonctionnement sur BUS permettant la variation de l'éclairage d'une source lumineuse par commande locale et à distance par les commandes auxiliaires ou par des boutons poussoirs, simples ou doubles, non lumineux

- Télévariateur 230V 50Hz à 60Hz pour sources incandescentes, halogènes, halogènes TBT à transformateurs ferromagnétiques ou électroniques
- Livré en version double bouton poussoir - Le passage de la commande de bouton poussoir double (3 fils) à simple (2 fils) se fait par configuration du produit
- Protection par dispositif électronique :
 - en cas de surcharge et au delà de la température maximale d'utilisation, le produit régule automatiquement la puissance par diminution de l'éclairage
 - en cas de court-circuit ou de très forte surcharge, l'intervariateur se met hors service - Après élimination de défaut, le produit est à nouveau fonctionnel
- Puissance maximum : 1000VA
- Peut être associé les uns aux autres en mode maître/esclave par le biais du BUS - 6 modules

Les + installation

Reconnaissance automatique de la charge

Les + utilisation

Indication lumineuse par bargraphe du niveau de la charge, permet de visualiser la commande directe en face avant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	mécanisme seul		
Type de commande	bouton pousse et tourne	Traitement de surface	non traité
Variateur de série	Non	Finition de la surface	mat
Type de charge	universel	Couleur	gris
Entrée de poste auxiliaire	Non	Numéro RAL (équivalent)	7035
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui	Transparent	Non
Utilisable avec un bouton	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non	Tension nominale	230 - 230 V
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Fréquence	50 - 60 Hz
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Tension de commande	230 - 230 V
Utilisable avec un bouton radio	Non	Puissance nominale charge ohmique/résistive	10 - 1000 W
Utilisable avec un bouton IR	Non	Largeur d'appareil	108 mm
Type de montage	saillie	Hauteur d'appareil	83 mm
Type de fixation	fixation par clic	Profondeur d'appareil	48.9 mm
Matériau	plastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Sans halogène	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
		Possible support IFTTT	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.