

Rallonge multiprise extra-plate équipée de 6 prises 2P+T 16A 3680W avec cordon longueur 3m - blanc et gris clair

REF. 0 494 94

LEGRAND



Rallonge multiprise extra-plate au design soigné et minimaliste avec une esthétique tout en rondeur, pour un usage quotidien pour les branchements intérieurs

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T
- 5 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
- 16A 230V 3680W - Avec éclips de protection pour protection enfant
- Cordon d'alimentation blanc longueur 3m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
- Finition blanc et gris clair

Avantages

- Bloc ultra-plat
- Produit certifié NF

Les + installation

Rallonge extra-plate : peut être glissée sous un meuble

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur

Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible

Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Filtre anti-parasite réseau	Non
Mode de pose	Non applicable	Protection contre les surtensions	Non
Matériau	Plastique	Interrupteur différentiel	Non
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-35
Traitement antimicrobien	Non	Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)	6
Avec dispositif on/off	Non	Profondeur	37.5
Désignation NEMA	Sans	Classe de protection (IP)	IP20
Compatible IFTTT	Non	Courant nominal	16
Section de conducteur	1.5	Numéro RAL (équivalent)	9003
Type de traitement de la surface	Non traité	Neutre obligatoire	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK04	Finition de la surface	Mat
Hauteur	54	Qualité du matériau	Thermoplastique
Largeur	295.5	Type de connexion	Non applicable
Compatible avec Google Assistant	Non	Type de tension	AC
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Avec couvercle	Non
Forme de boîtier	Autre	Objet connecté	Non
Couleur	Blanc	Température de stockage	-20-70
Tension nominale (Un)	220-230	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Longueur d'alimentation	3	EAN/Gencode	3414971944107
Transparent	Non		

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

