



Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète pour fixation en encastré - gris

REF. 069831L

PLEXO

LEGRAND

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo complet encastré, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise de courant 2P+T 16A 250V - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Avantages

- Une fermeture de la façade par 4 points (1/4 tour) pour assurer l'étanchéité quelle que soit la configuration de l'installation

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre

Recommandations / restrictions d'usages

Possibilité de rajouter l'accessoire griffe standard référence 069796L ou l'accessoire griffe longue référence 069797L pour installation sur une boîte d'encastrement sans vis

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Traitement antimicrobien		Non
	Repiquage possible		Non
Broche de contact de protection	Avec dispositif on/off		Non
	Prise inclinée ou inclinable		Non
Pôle neutre sectionné simultanément	Non	Courant nominal	16 A
Type de contact de protection	Rond	Tension nominale	250 V
Nombre de contacts actifs (ronds)	2	Fréquence	50-60 Hz
Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Nombre d'unités	1	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Largeur d'appareil	85 mm
Nombre de phases	1	Hauteur d'appareil	85 mm
Impression/marquage	Degré de protection (IP)	Profondeur d'appareil	55 mm
Type de connexion	Borne automatique	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Avec volet de protection	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec eclips / protection enfant	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Couleur	Gris	Compatible IFTTT	Non
Numéro RAL (équivalent)	7046	Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Finition métallique	Non	Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Transparent	Non	Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Verrouillable	Non	Profondeur d'encastrement	28.5 mm
Mécanisme d'éjection	Non	Temperature d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Encastrement isolé	Non	Temperature de stockage	-25-60 °C
Avec éclairage fonctionnel	Non	Type de tension	AC
Avec éclairage d'orientation	Non	Power Delivery	Non
Protection contre les surtensions	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Protection différentielle	Non	précâblé	Non
Avec microfusible	Non	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Mode de pose	Encastré	Section de câble	1.5-2.5 mm²
Type de fixation	Fixation avec vis	Maintien du câble	Non applicable
Matériau	Plastique	Composition Mécanisme complet avec plaque	
Qualité du matériau	Thermoplastique		
Sans halogène	Oui	Objet connecté	Non
Type de traitement de la surface	Non traité	EAN/Gencode	3414971883468
Finition de la surface	Mat		