



## Cartouche industrielle cylindrique type gG 14x51mm sans percuteur - 40A

REF. 0 143 40

LEGRAND

4,33 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Cartouche industrielle cylindrique type gG (Haut Pouvoir de Coupure)
- 14mmx51mm - Sans percuteur
- Calibre 40A - Tension 500V~
- Pouvoir de coupure : 100000A
- Conforme aux normes :
  - EN 60269-1 et 2
  - IEC 60269-1 et 2
  - NFC 60-200

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                      |                      |                                                       |               |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
|                                      |                      | Classe de fonctionnement                              |               |
|                                      |                      | GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux) |               |
| Modèle                               | Fusible en céramique | Fréquence de fonctionnement                           | 42-62 Hz      |
| Largeur                              | 14 mm                | Finition du voyant indicateur                         | Autre         |
| Taille                               | 14x51 mm             | Puissance de coupure                                  | 120 kA        |
| Profondeur                           | 51 mm                | Dissipation thermique sous courant nominal            | 4 W           |
| Type de tension                      | AC/DC                | Température d'utilisation /d'installation             | -25-40 °C     |
| Calibre/courant nominal assigné (In) | 40 A                 | Température de stockage                               | -40-70 °C     |
| Tension assignée (Ue)                | 500 V                | EAN/Gencode                                           | 3245060143404 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.