

## Prêt-à-poser créer un va-et-vient sans tirer de fil Mosaic 1 micromodule et 2 commandes sans fils - complet blanc



REF. 077777L

MOSAIC WITH  
NETATMO

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer

- Prêt-à-Poser : créer un va-et-vient avec micromodule Mosaic - Blanc
- Composé de :
  - 1 micromodule d'éclairage fonction ON/OFF 230V~ jusqu'à 300W maximum, pour ampoules classiques et LED
  - 2 commandes d'éclairage sans fils livrées complètes avec supports, plaques, 8 adhésifs repositionnables pour fixation, et pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Tous les produits de ce prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz
- Possibilité de rajouter une ou plusieurs commandes sans fils référence 077723L
- Installation évolutive : complétez votre installation radio avec des commandes sans fils d'éclairage et de prises Mosaic with Netatmo, vendues séparément

### Avantages

Le nouveau design à perception ultra fine s'accorde avec la plaque de finition Mosaic pour créer une signature unique

### Les + installation

Les éléments contenus dans ce prêt-à-poser s'installent sans aucune configuration préalable, ni modification à apporter à votre installation existante - Câblez le micromodule d'éclairage dans un plafonnier et commandez-le avec vos commandes d'éclairage sans fil

### Les + utilisation

Permet de commander un éclairage de tout type (LEDs, fluo, halogène, incandescence) depuis 2 points de commande sans tirer de fils

### Recommandations / restrictions d'usages

Les éléments du prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux et doivent être installés ensemble pour fonctionner

### Information sur la gamme

Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Assemblage	Mécanisme complet avec plaque	Possible support IFTTT	Non
Modèle	Relais	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de charge	Universel et LED	Classe de protection (IP)	IP41
Entrée de poste auxiliaire	Oui	Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Mémoire de valeurs de luminosité	Non	Température de stockage	0-45 °C
Utilisable avec un bouton	Oui	Consommation en veille	0.1 mA
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non	Neutre obligatoire	Oui
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Utilisable avec un bouton radio	Oui	Sans halogène	Oui
Utilisable avec un bouton IR	Non	Traitement antimicrobien	Non
Type de montage	Autre	Type de borne	Borne à vis
Matériau	Plastique	Nombre de bornes	5
Qualité du matériau	Thermoplastique	Capacité des bornes	0.75-1.5 mm <sup>2</sup>
Traitement de surface	Non traité	Section de câble	0.75-1.5 mm <sup>2</sup>
Finition de la surface	Brillant	Equipé d'un porte étiquette	Non
Couleur	Blanc	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Numéro RAL (équivalent)	9003	Objet connecté	Oui
Transparent	Oui	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Tension nominale	230 V	Pilotable à la voix	Oui
Fréquence	47-63 Hz	Programmable	Oui
Courant nominal assigné	1.3 A	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Puissance de commutation	0-300 W	Connectable par box Internet	Oui
Type de fixation	Autre	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
Compatible avec Apple HomeKit	Oui	EAN/Gencode	3414971634312
Compatible avec Google Assistant	Oui		