



## Prise transfert direct Hypra 32A pour remplacement Martin Lunel 32A 3P+T 380V~ à 415V~ - métal

REF. 0 528 93

HYPRA

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Hypra, gamme transfert direct pour remplacement Martin Lunel

- Prise transfert direct Hypra IP44 pour remplacement Martin Lunel
- Rouge - 380V~ à 415V~ - 32A - 3P+T
- Métal

#### Les + utilisation

Permet le remplacement des prises et prises saillie à brochage Martin Lunel 32A par simple substitution de la face avant sur un boîtier ou sur un tableau

#### Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Intensité de courant IEC	32 A	Technique de raccordement	borne à vis
Intensité de courant UL/CSA ( finition UL souhaitée)	400 A	Direction d'enfichage	droit
Tension selon EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rouge	Matériau	autre
Nombre de pôles	3	Finition militaire	Non
Position de l'heure	6 h	Dimension de bride, verticale	116 mm
Couleur caractéristique	rouge	Ecart vertical entre les trous	80 mm
Classe de protection (IP)	IP44	Dimension de bride, horizontale	101 mm
		Ecart horizontal entre les trous	90 mm