

## Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø20mm très grande longueur 890m avec lien rouge - noir

REF. 06920

OCTOGLISS

LEGRAND



1,05 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

ICTA3422 OctoGliss, conduit flexible ICTA3422 OctoGliss permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires, solution idéale pour les pieuvristes

- Conduit ICTA3422 OctoGliss® - diamètre 20mm - très grande longueur 890m - noir
- Avec lien rouge - Sans tire-fils
- ICTA 3422 (IK08) conduit seul IP68 - IP44 conduit + manchon - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
- Interchangeabilité des couronnes grâce à un diamètre intérieur identique: 540mm - Lubrification exclusive pour faciliter le filage
- Conduit Conforme EN 61386-22, non propagateur de la flamme et faiblement halogéné selon NF EN 50 267-2

### Avantages

Meilleure tenue à l'étirement du marché

Annelures carrées pour une coupe facilitée, une meilleure tenue dans les boîtes - mémoire de forme

Identification facile du diamètre du conduit grâce au lien de couleur sur la couronne

### Les + installation

Colisage en grande ou très grande longueur: métrage optimisé, limitation des chutes

### Les + utilisation

Associé aux accessoires de la gamme tels que les bouchons RT, garantie de performance énergétique pour le bâtiment

### Recommandations / restrictions d'usages

La couleur noire donne une meilleure tenue aux UV - repérage sur chantier pour éviter les écrasements - Pour installation en saillie intérieur ou encastré (mur, plancher, dalle) - Installation enterrée tolérée si diamètre <40mm - préférer Duogliss TPC

Autres couleurs disponibles sur demande

### Information sur la gamme

Les conduits Octogliss sont utilisés par les pieuvristes, adaptés pour les bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires. Le conduit Octogliss est résistant à la traction, il offre la meilleure tenue à l'étirement du marché. Sa mise en œuvre est facilitée grâce à la qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %). Non-propagateur de la flamme, interchangeabilité des couronnes, annelures carrées (coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme)

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	polyoléfine	Paroi creuse	Oui
Sans halogène	Oui	Installation sur du béton	Oui
Finition ignifugée	Oui	Installation de machines et d'équipements	Non
Tenue à la flexion flexible, à rétablissement automatique		Installation extérieure	Non
Avec manchon	Non	Diamètre intérieur	14.1 mm
Classe de résistance à la compression	moyen (classe 3)	Diamètre externe	20 mm
Résistance aux chocs	lourd (classe 4)	Température de fonctionnement	-5 - 90 °C
Montage encastré	Oui	Couche interne extrêmement glissante	Non
Apparent	Oui	Couleur	noir

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.