



## Prise Jack femelle 3,5mm à visser Mosaic 1 module - blanc

REF. 0 787 64

MOSAIC

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une prise Jack, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Prise Jack 3,5mm femelle à visser Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 1 module
- Blanc RAL9003 finition brillante

### Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

### Les + utilisation

Permet la connexion d'un dispositif d'émission audio stéréo (iPod, PC portable) ou d'écoute (HP, casque audio...)

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b> mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		<b>Type de fixation</b>	à clipser
<b>Utilisation</b>	jack	<b>Nombre de modules (construction modulaire)</b>	1
<b>Avec protection contre la poussière</b>	Non	<b>Adapté au nombre de jacks/coupleurs</b>	1
<b>Avec couvercle à charnière</b>	Non	<b>Jacks blindés</b>	Non
<b>Direction de sortie</b>	droit	<b>Boîtier blindé</b>	Non
<b>Champ d'inscription</b>	sans champ d'inscription	<b>Domino</b>	Non
<b>Avec impression</b>	Non	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP41
<b>Type de montage</b>	saillie	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Largeur d'appareil</b>	22.5 mm
<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique	<b>Hauteur d'appareil</b>	45 mm
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>Profondeur min. de la boîte d'encastrement</b>	40 mm
<b>Finition de la surface</b>	mat	<b>Profondeur d'encastrement</b>	23.8 mm
<b>Couleur</b>	blanc	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 50 °C
<b>Transparent</b>	Non	<b>Température de stockage</b>	-10 - 70 °C