

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP66 IK10 plastique SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT

REF. 0 625 66

LEGRAND



Bloc d'ambiance permettant le maintien d'un éclairage uniforme garantissant la visibilité - Permet de prévenir tout risque de panique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- BAES ambiance étanche compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteur. Connectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes ref : 062520/062521
- Peut devenir anti-vandale avec le kit de vis ref : 062699
- BAES d'ambiance à faible consommation (0,9W).
- La passerelle de configuration ref : 088240 et l'application Legrand Close Up permettent de :
 - Visualiser les paramètres du bloc
 - Régler l'heure des tests
 - Visualiser le défaut
- Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation

Avantages

- Permet de la visualisation de son état à tout instant sur la web application Legrand ERPconnecté.
- Installation optimisée pour la rénovation: Respect de la réglementation (mise au repos secteur absent) avec les principales télécommandes du marché

Les + installation

Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la mise au repos secteur absent (exigence réglementaire).

Les + utilisation

Visualisation de l'état sur l'application Legrand-ERP connecté :

- automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement
- facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	En saillie et encastré	Hauteur/profondeur	62 mm
		Longueur	225 mm
Fonction	Éclairage d'évacuation et d'ambiance	Nombre de pôles	4
		Section de conducteur	2.5 mm²
Type de pictogramme	Autre	Type de connexion	Raccordement à vis
Pictogramme inclus	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Système de contrôle	Auto-test automatique	Température de stockage	-10-50 °C
Convient pour la mise en veille	Oui	Fréquence	50-60 Hz
Avec interrupteur à distance	Non	Consommation en veille	5.5 mA
Télécommande fournie	Non	Durée de vie estimée de l'ampoule	50000 h
Alimentation de secours		Neutre obligatoire	Non
Autonome (batterie individuelle)		Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de batterie	NiMh	Sans halogène	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Source lumineuse fournie	Oui	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Douille	Autre	Équipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Nombre de têtes de luminaire	1	Maintien du câble	Non applicable
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Numéro RAL du boîtier	9003	Mode de commande	Filaire
Couleur du boîtier/corps	Blanc	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Matériau de la verrine	Plastique transparent	Adressable	Non
Type de tension	AC	Code CEI (Pack1)	LR6
Tension nominale (Un)	207-253 V	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Courant nominal	5-6 mA	Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Métal-hydride
Appareillage	Driver LED courant constant	Nombre de Pack 1	1
Élément de distribution de lumière	Diffuseur	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	5
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	336000 h	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	26 g
Classe de protection (IP)	IP66	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Résistance aux chocs (IK)	IK10	Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
Classe de protection	II	Objet connecté	Oui
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non	Moyen de pilotage	Configurateur
Puissance du système	4 W	Programmable	Oui
Flux lumineux utile	400 lm	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Flux lumineux en mode veille	3 lm	EAN/Gencode	3414971404939
Température de couleur	5600-5700 K		
Temps d'opération nominal	1-1 h		
Largeur	125 mm		

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
0 609 41	Tube à fluorescence TL 8W haute luminosité pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance références 062565, 062566
0 610 16	Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES d'ambiance SATI évolutifs
0 610 81	Batterie Ni-Mh 6V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté
0 610 93	Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour maintenance BAES d'ambiance à tube fluorescent IP66 ECO1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.