



Disjoncteur électronique différentiel DPX³250 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 40A

REF. 4 203 52

2 773,00€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	5.419 dm ³
Poids	2928 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Disjoncteurs électroniques différentiels

- Protection contre les surcharges :
- I_r réglable de 0,4 à 1 I_n
- T_r réglable de 3 à 15 s
- Protection contre les courts-circuits :
- I_{sd} réglable de 1,5 à 10 I_r
- T_{sd} réglable de 0 à 0,5 s
- Différentiel électronique intégré avec affichage LCD
- Sensibilité réglable : 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
- Déclenchement réglable : 0 - 0,3 - 1 - 3 s (0 s uniquement avec sensibilité 0,03 A)

Pouvoir de coupure I_{cu} 36 kA (400 V~)

- 4P
- I_n : 40 A

Caractéristiques Générales

DPX³ 250 électroniques - disjoncteurs de puissance de 40 à 250 A

- Se montent sur rail symétrique ou sur platine dans les coffrets et armoires XL³
- Assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension
- Livrés avec vis de fixation, cloisons de séparation et bornes à vis pour cosses ou barres
- Reçoivent les accessoires et les auxiliaires communs DPX³
- Conformés à la norme NF IEC 60947-2