



Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 250VA

REF. 0 426 34

LEGRAND

1 066,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Transformateur pour circuit de commande

- Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande
- - Puissance 250VA- PIA à $\cos \varphi = 0,5$ 750VA- Calibre du disjoncteur de protection du secondaire 1A- Nombre de circuits prévus 2
- Primaire 230V-400V +/-15V~ - Secondaire 115V ou 230V~ - 230V par couplage 2x115V~ - Avec 2 écrans électrostatiques
- Protection circuits d'utilisation : emplacement prévu (sauf 100VA) pour montage par l'utilisateur de disjoncteurs magnéto-thermiques uni + neutre courbe C avec contact auxiliaire inverseur
- Conforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007 - Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2, 2-4 pour 2x115V et IEC EN 61558-2-6 pour 24V

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construit comme un transformateur de sécurité	Non	Puissance apparente nominale	250 VA
Construit comme un transformateur d'isolement	Oui	Classe de matériau isolant selon IEC 85	B
Construit comme un auto-transformateur	Non	Protégé contre les courts-circuits	Oui
Tension primaire 1	215-215 V	Tension de court-circuit relative uk	4.2 %
Tension primaire 2	230-230 V	Largeur	159 mm
Tension primaire 3	245-245 V	Hauteur	200 mm
Tension primaire 4	385-385 V	Profondeur	200 mm
Tension primaire 5	400-400 V	Classe de protection (IP)	IP20
Tension primaire 6	415-415 V	Noyau annulaire	Non
Tension secondaire 1	115-115 V	Adapté à un montage sur platine	Non
Tension secondaire 2	230-230 V	Adapté à un montage sur rail	Non
		EAN/Gencode	3245060426347

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.