



Poussoir inverseur étanche NO+NF lumineux avec porte-étiquette Plexo complet IP55 encastré 10A - gris

REF. 0 698 24

PLEXO

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

- Poussoir inverseur lumineux avec porte-étiquette Plexo complet encastré - Gris
- IP55 - IK07 - 10A - Contact NO + NF
- Connexion à bornes automatiques
- Livré complet - plaque déclinée - Livré avec lampe 12V
- Possibilité de passer en IK08 avec les adaptateurs encastrés référence 069647 - Possibilité de monter les griffes référence 084900 et référence 084901

Les + installation

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Les + utilisation

Fonctionne aussi en 230V avec lampe 230V

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Couleur	gris
Modèle	bouton-poussoir unique	Numéro RAL (équivalent)	7046
Type de commande	bascule/rocker	Transparent	Non
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs	1	Zone de texte/surface d'inscription	Oui
Version sans contact	Non	Impression	lettres
Nombre de bascules d'actionnement	1	Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Résistance aux chocs	IK07
Nombre de pôles	2	Largeur d'appareil	86 mm
Tension nominale	250 V	Hauteur d'appareil	86 mm
Courant nominal assigné	10 A	Profondeur d'appareil	42 mm
Avec éclairage	Oui	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Avec lampe de signalisation	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Contact de report	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Type de raccordement	borne automatique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de montage	autre	Possible support IFTTT	Non
Type de fixation	fixation à griffes/vis	Profondeur d'encastrement	19 mm
Matériau	plastique	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 40 °C
Qualité du matériau	thermoplastique	Température de stockage	-25 - 70 °C
Sans halogène	Oui	Type de tension	AC
Traitement antibactérien	Non	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Traitement de surface	non traité	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
Finition de la surface	mat	Maintien du câble	Non applicable