



## Bloc de jonction de passage à vis viking 3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 16mm<sup>2</sup> - pas 12mm - gris

REF. 0 371 64

VIKING 3

LEGRAND

Viking 3, bloc de jonction de passage, connexion à vis permettant d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Bloc 1 jonction de passage Viking3 connexion à vis - 1 entrée / 1 sortie
- Section nominale : 16mm<sup>2</sup> - Pas : 12mm
- Couleur : Gris pour circuit standard
- Capacité :
  - conducteur rigide : 1,5mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup>
  - conducteur souple avec ou sans embout : 4mm<sup>2</sup> à 16mm<sup>2</sup>
- Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm

### Les + installation

Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail - Le montage et démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents

### Les + utilisation

La forme ergonomique de l'entrée des conducteurs facilite leur insertion - L'utilisation d'embouts de câblage Starfix permet d'assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple

### Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble	1.5-25 mm <sup>2</sup>		
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble	4-16 mm <sup>2</sup>		
Section de raccordement câble rigide	1.5-25 mm <sup>2</sup>	Matériau du corps isolant	Thermoplastique
Section de raccordement câble souple	4-16 mm <sup>2</sup>	Température de fonctionnement	-5-40 °C
Courant assigné In	76 A	Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
Tension assignée (Ue)	800 V	Largeur	12 mm
Finition raccordement électrique 1	Raccordement à vis	Hauteur	63 mm
Finition raccordement électrique 2	Raccordement à vis	Profondeur	57 mm
Nombre d'étages	1	Finition antidéflagrante 'Ex e'	Oui
Nombre de positions de serrage par étage	2	Plaque de fermeture requise	Oui
Mode de pose	Profilé chapeau 35 mm	Couleur	Gris
		Etages reliés à l'intérieur	Non
		EAN/Gencode	3245060371647