

Interrupteur pour volets roulants Appareillage saillie complet - blanc

REF. 0 860 13

ASL

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Appareillage saillie complet, une commande de volets roulants s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

- Interrupteur 6A pour la commande de volets roulants par commande directe du moteur
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
- Blanc RAL9003
- Appareillage saillie complet
- Finition brillante

Avantages

- Produit livré complet pour installation en saillie
- Peut être installé par-dessus une boîte d'encastrement existante

Les + installation

Installation simple en saillie sans dégradation des murs

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	mécanisme seul	Transparent	Non
Modèle	commutateur unipolaire	Zone de texte/surface d'inscription	Oui
Nombre de pôles	1	Adapté à la classe de protection (IP)	IP2X
Type de commande	bascule/rocker	Courant nominal assigné	6 A
Verrouillage électrique et mécanique	Non	Tension nominale	250 V
Utilisation mécanique possible	Oui	Nombre de touches	4
Utilisation électronique possible	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Type de montage	saillie	Compatible avec Google Assistant	Non
Matériau	plastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Possible support IFTTT	Non
Sans halogène	Oui	Largeur hors tout	72 mm
Traitement de surface	non traité	Hauteur hors tout	72 mm
Finition de la surface	brillant	Profondeur/longueur hors tout	31 mm
Type de fixation	fixation avec vis	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de raccordement	borne à vis	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Couleur	blanc	Température de stockage	-5 - 40 °C
Numéro RAL (équivalent)	9003	Section de câble	1.5 - 1.5 mm ²