



Disjoncteur électronique S2 DPX³1600 pouvoir de coupure 50kA 400V~ - 4P - 1000A

REF. 4 223 19

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	48 dm ³
Poids	20143 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Disjoncteurs électroniques S2

- Réglage I_r , I_{sd} , t_r , t_{sd}
- Protection instantanée
- Voyants de fonctionnement
- Prise de test
- Sélectivité dynamique et logique

Pouvoir de coupure I_{cu} 50 kA (400 V~)

- 4P
- I_n : 1000 A

Caractéristiques Générales

DPX³ 1600 - disjoncteurs de puissance électroniques et magnétothermiques de 630 à 1600 A

- Disjoncteurs de puissance, boîtiers moulés, qui assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension
- Se montent sur platine dans les coffrets et armoires XL³
- S'équipent avec les auxiliaires
- S'associent aux relais différentiels
- Livrés avec vis de fixation, plages de raccordement pour barres, et cloisons de séparation
- Réglages plombables
- Conformes à la norme NF IEC 60947-2