


Bloc de jonction de puissance aluminium ou cuivre équipé plage-plage Viking3 avec pas 36mm

REF. 0 390 13

VIKING 3

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Viking3, bloc de jonction de puissance équipé pour assurer la jonction entre l'enveloppe et les câbles extérieurs, destiné au raccordement des câbles véhiculant des intensités jusqu'à 670A

- Bloc de jonction de puissance Viking3 plage (chantier) / plage (atelier) avec raccordement direct du câble - Pas 36mm
- Sections de raccordement :- câble cuivre ou aluminium avec cosse, section maximum 95mm² (possibilité de monter 2 cosses inversées- barre cuivre rigide largeur inférieure ou égale à 28mm- barre cuivre souple largeur inférieure ou égale à 28mm
- Solidarisation de blocs de pas identiques possible par tige filetée - Shuntage possible avec référence 039446 ou 039447
- Accepte les repérages CAB3 et Duplix
- Fixation par griffe métallique sur rails symétrique profondeur 15mm et symétrique EN 60715 profondeur 15mm, ou par vis sur platine

Les + installation

Capots amovibles pré-découpés pour ajustement aux différents modes de raccordement - Test par pointe de touche capots fermés

Les + utilisation

Isolement et protection contre les contacts directs sans accessoires complémentaires (cloisons et capots intégrés)

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble	95-95 mm ²	Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
Courant assigné In	310 A	Température de fonctionnement	-5-40 °C
Tension assignée	1000 V	Largeur	36 mm
Finition raccordement électrique 1	Raccordement par boulon	Hauteur	88 mm
Finition raccordement électrique 2	Raccordement par boulon	Profondeur	227 mm
Nombre d'étages	1	Plaque de fermeture requise	Non
Nombre de positions de serrage par étage	1	Couleur	Gris
Etages reliés à l'intérieur	Non	Finition de la séparation longitudinale	Orientable
Type de montage	Profilé chapeau 35 mm	Avec prise de test intégrée	Oui
Matériau du corps isolant	Thermoplastique	EAN/Gencode	3245060390136