



Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - blanc antimicrobien

REF. 078715L

MOSAIC

LEGRAND

Finition Blanc

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic Easy-Led, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A - 250V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Devient lumineux avec voyant brochable référence 067686L en 230V ou référence 067687L en 12V, 24V et 48V
- 2 modules
- Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Avantages

Technologie Mosaic Easy-Led : 1 mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard

Le nouveau design à perception ultra fine s'accorde avec la plaque de finition Mosaic pour créer une signature unique

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

L'ergonomie et la finition du doigt Mosaic Easy-Led facilite manipulation et entretien de la fonction au quotidien

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Permet de transformer un interrupteur simple en interrupteur témoin ou lumineux par l'ajout du voyant

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------------|
| Assemblage | | Transparent | Non |
| Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire | | Zone de texte/surface d'inscription | Non |
| Modèle | Bouton-poussoir unique | Impression | Sans |
| Type de commande | Bascule/rocker | Adapté à la classe de protection (IP) | IP31 |
| Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 | Résistance aux chocs | IK04 |
| Nombre de bascules d'actionnement | 1 | Largeur d'appareil | 45 mm |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 2 | Hauteur d'appareil | 45 mm |
| Nombre de pôles | 1 | Profondeur d'appareil | 36.3 mm |
| Tension nominale | 250 V | Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
| Courant nominal assigné | 6 A | Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Avec éclairage | Non | Compatible avec Google Assistant | Non |
| Contact de report | Non | Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Type de raccordement | Borne automatique | Possible support IFTTT | Non |
| Type de montage | Encastré | Profondeur d'encastrement | 24 mm |
| Type de fixation | À clipser | Température d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
| Matériau | Plastique | Température de stockage | -10-70 °C |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Fréquence d'alimentation | 50-60 Hz |
| Sans halogène | Oui | Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| Traitement antibactérien | Oui | Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
| Traitement de surface | Autre | Nature du câble pour connexion | Souple ou rigide |
| Finition de la surface | Brillant | Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
| Couleur | Blanc | EAN/Gencode | 3414971577510 |
| Numéro RAL (équivalent) | 9003 | | |