



Prise de courant à manipulation facile Céliane 16A 250V 2P+T avec enjoliveur titane

REF. 0 671 34

CÉLIANE

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une prise de courant à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Prise de courant 2P+T spéciale accessibilité Céliane 16A 250V - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane
- Introduction et extraction de la prise sans effort grâce au levier
- Livrée avec son enjoliveur finition Titane

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Spéciale accessibilité à manipulation facile

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	broche de contact de protection	Qualité du matériau	thermoplastique
Contact de protection	Oui	Sans halogène	Oui
Broche ronde de mise la terre	Oui	Traitement de surface	laqué / peint
Nombre de contacts actifs (ronds)	1	Finition de la surface	mat
Avec lampe de signalisation	Non	Traitement antibactérien	Non
Avec alimentation USB incorporée	Non	Avec dispositif on/off	Non
Nombre d'unités	1	Avec fonction d'itération	Oui
Nombre de modules (construction modulaire)	5	Prise inclinée ou inclinable	Non
Nombre de phases	1	Courant nominal	16 A
Impression/marquage	sans	Tension nominale	250 V
Type de raccordement	borne automatique	Fréquence	50 - 60 Hz
Avec couvercle à charnière	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui	Résistance aux chocs	IK04
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Largeur d'appareil	112.5 mm
Couleur	titane	Hauteur d'appareil	45 mm
Numéro RAL (équivalent)	7006	Profondeur d'appareil	68.8 mm
Finition métallique	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Transparent	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Verrouillable	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Mécanisme d'éjection	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Encastrement isolé	Non	Possible support IFTTT	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Pour "conditions difficiles" (selon VDE)	Non
Avec éclairage d'orientation	Non	Profondeur d'encastrement	29.3 mm
Protection contre les surtensions	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Protection différentielle	Non	Température de stockage	-10 - 70 °C
Avec microfusible	Non	Type de tension	AC
Alimentation spéciale	sans alimentation spéciale	Power Delivery	Non
Type de montage	support de module	Nature du câble pour connexion	Rigide
Type de fixation	fixation par encliquetage	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
Matériau	plastique	Maintien du câble	Autre
		Couvercle	plaque centrale