



## Interrupteur différentiel DX<sup>3</sup>-ID arrivée haut vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 40A typeAC 30mA - 2 modules

REF. 4 116 32

DX<sup>3</sup>

LEGRAND

122,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DX<sup>3</sup>-ID interrupteur différentiel modulaire bipolaire, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

- Interrupteur différentiel DX<sup>3</sup> bipolaire 230V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative
- Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne
- Intensité nominale 40A - Sensibilité 30mA - 2 modules
- Pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) - Conforme à la norme NF EN 61008-1
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX<sup>3</sup> - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

### Les + installation

Permet la répartition optimisée par peigne

### Les + utilisation

Équipé d'un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge

### Recommandations / restrictions d'usages

L'interrupteur différentiel doit être protégé, en amont ou en aval, contre les surcharges par un disjoncteur ou un fusible ayant au maximum la même intensité nominale que l'interrupteur différentiel

### Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX<sup>3</sup> répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX<sup>3</sup> STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX<sup>3</sup> est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Température ambiante en fonctionnement	-25-60 °C
		Degré de pollution	2
Nombre de pôles	2	Section de conducteur connectable multifilaire	0.75-35 mm <sup>2</sup>
Tension assignée	230 V	Section de conducteur connectable monofilaire	0.75-50 mm <sup>2</sup>
Courant nominal assigné	40 A	Antidéflagration	Non
Courant de défaut nominal	0.03 A	Largeur hors tout	35.6 mm
Tension d'isolation assignée Ui	250 V	Hauteur hors tout	98.9 mm
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	4 kV	Profondeur/longueur hors tout	77.8 mm
Type de montage	Rail DIN	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de courant différentiel	AC	Température de stockage	-40-70 °C
Type sélectif	Non	Sens de l'alimentation électrique	Par le haut
Type retardé de courte durée	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Non
Résistance de court-circuit (Icw)	10 kA	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Oui
Capacité de courant de choc	0.25 kA	Couleur	Gris
Type de tension	AC	Numéro RAL	7035
Avec dispositif de verrouillage	Oui	Sans halogène	Oui
Fréquence	50 Hz	Type de borne	Borne automatique
Dispositifs auxiliaires possibles	Oui	Type de connexion	Peigne et câble
Classe de protection (IP)	IP20	Equipé d'un porte étiquette	Oui
Largeur dans les unités de partition	2	EAN/Gencode	3245064116329
Profondeur d'encastrement	44 mm		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.