

Conduit IRL 3321 Ø20mm - blanc RAL7010 antimicrobien

REF. 07320

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

IRL3321, conduit IRL3321 antimicrobien permettant de protéger les câbles lors d'installations dans des laboratoires, des hôpitaux et des salles blanches

- Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 20mm - Couleur blanc RAL9010 antimicrobien
- IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40
- Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
- Longueur : 3m
- Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade - Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Avantages

3 couleurs disponibles pour une meilleure intégration à l'environnement de pose: gris, blanc et sable

Conduits disponibles en diamètre 16mm à 63mm avec des accessoires tels que manchons, cintres et colliers de fixation pour une finition parfaite

Les + installation

Conduit tulipé permettant l'emboîtement des longueurs lors de l'installation - Recommandé pour une installation avec l'appareillage saillie Plexo

Les + utilisation

Bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme (classement matière M1) selon norme NF EN 61386-21 - Pour laboratoires, hôpitaux et salles blanches

Recommandations / restrictions d'usages

Sensible aux hydrocarbures aromatiques (ex : benzène) et aux cétones (ex: acétone)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PVC, stabilisé aux rayons UV	Installation sur du béton	Non
Sans halogène	Non	Installation de machines et d'équipements	Non
Finition ignifugée	Oui	Installation extérieure	Oui
Tenue à la flexion	Rigide	Diamètre intérieur	16.9 mm
Avec manchon	Oui	Diamètre externe	20 mm
Classe de résistance à la compression	Moyen (classe 3)	Température de fonctionnement	-5-60 °C
Résistance aux chocs	Moyen (classe 3)	Couche interne extrêmement glissante	Non
Montage encastré	Non	Couleur	Blanc
Apparent	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Paroi creuse	Oui	EAN/Gencode	3414971487574