



## Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMa équipé d'un diffuseur lumineux

REF. 1 405 41

607,30€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	2.876 dm <sup>3</sup>
Poids	676 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Blocs Autonomes d'Alarme Sonore et Lumineux Manuels (BAASL type Ma)

- 1 avertisseur sonore émettant le son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2 m)
- 1 switch permet de diminuer la puissance sonore à 70 dB à 2 mètres autorisant ainsi l'installation d'un BAAS à flash dans des sanitaires

#### BAASL Ma

- Equipé d'un diffuseur lumineux émettant un éclair de couleur rouge et de fréquence 1 Hz
- Lorsque plusieurs BAAS réf. 1 405 41/43/44 sont raccordés, l'émission de leurs éclairs est synchronisée automatiquement afin de limiter tout désagrément aux personnes photosensibles ou épileptiques
- Un switch permet de neutraliser le flash
- Alimentation : secourue par 2 batteries Ni-Mh réf. 0 407 55 (fournies)
- Dimensions : H230 x L165 x P57 mm

#### Caractéristiques Générales

#### SSI de catégorie C, D ou E - équipement d'alarme de type 3

- Conformes aux normes NF S 61-936, NF C 48-150, certifiés NF AEAS
- Permettent de gérer l'évacuation générale d'un établissement
- Classe II - IK 07
- Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz secourue par batteries Ni-Mh réf 0 407 55 ou 0 407 56 (fournies), assurant une autonomie de 12h en veille et de 5 min. d'alarme
- Equipement :
- 1 boucle de commande pour déclencheurs manuels
- 1 BUS inter BAAS
- 1 entrée pour mise au repos du BAAS via une télécommande BAES réf. 0 625 20 en cas de coupure prolongée du secteur (l'utilisation de la télécommande connectée réf. 0 625 20/21 permet le diagnostic à distance de l'état de l'installation)

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

- 1 contact auxiliaire NO/NF 2A sous 24V= ou 1A sous 48V= permet d'actionner la fermeture d'une porte coupe-feu ou de libérer une issue de secours...
- 1 bouton poussoir au niveau 3 permet le passage en mode test : une fois le mode test enclenché, tout appui sur un déclencheur manuel lance le son d'évacuation pour quelques secondes (au lieu des 5 min. réglementaires afin d'éviter trop de nuisances dans un bâtiment en cours d'exploitation). La sortie du mode test se fait par un nouvel appui sur le bouton poussoir. En cas d'oubli, le mode test est déconnecté automatiquement au bout de 30 minutes
- Signalisation :
- 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation
- 1 voyant rouge signalant l'état d'alarme
- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement
- 1 voyant jaune signalant l'état de fonctionnement du BUS de communication