



Prise étanche 3P+T+N 20A Plexo complet IP55 saillie - gris

REF. 0 916 57

PLEXO

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo complet saillie, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

- Prise de courant étanche Plexo complet saillie - Gris
- IP55 - IK08 - 20A
- 3P+N+T - 400V~
- Connexion à vis
- Livré complet avec 2 embouts - plaque déclinée - S'associe avec l'embout gris référence 091914

Les + installation

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Qualité du matériau	thermoplastique
Modèle	autre	Sans halogène	Oui
Contact de protection	Oui	Traitement de surface	non traité
Broche ronde de mise la terre	Oui	Finition de la surface	brillant
Nombre de contacts actifs (ronds)	1	Traitement antibactérien	Non
Avec lampe de signalisation	Non	Avec dispositif on/off	Non
Avec alimentation USB incorporée	Non	Avec fonction d'itération	Oui
Nombre d'unités	1	Prise inclinée ou inclinable	Non
Nombre de phases	1	Courant nominal	20 A
Impression/marquage	autre	Tension nominale	400 V
Type de raccordement	borne à vis	Fréquence	50 - 60 Hz
Avec couvercle à charnière	Oui	Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui	Résistance aux chocs	IK08
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Largeur d'appareil	90 mm
Couleur	gris	Hauteur d'appareil	90 mm
Numéro RAL (équivalent)	7016	Profondeur d'appareil	65 mm
Finition métallique	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Transparent	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Verrouillable	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Possible support IFTTT	Non
Encastrement isolé	Non	Pour "conditions difficiles" (selon VDE)	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Température d'utilisation /d'installation	-20 - 40 °C
Avec éclairage d'orientation	Non	Température de stockage	-20 - 40 °C
Protection contre les surtensions	Non	Type de tension	AC
Protection différentielle	Non	Power Delivery	Non
Avec microfusible	Non	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Alimentation spéciale	sans alimentation spéciale	Section de câble	4 - 4 mm ²
Type de montage	saillie	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Type de fixation	fixation avec vis	Maintien du câble	Autre
Matériau	plastique	Couvercle	boîtier complet