



Prise fixe Hypra IP66/67-55 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - plastique

REF. 0 511 27

HYPRA

LEGRAND

53,51 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Hypra, prise de courant fixe pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire - Adaptée aux environnements sévères, humides ou poussiéreux

- Prise de courant fixe Hypra IP66/67-55
- Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 3P+T
- Plastique

Avantages

Triple IP55-66/67

Les + installation

Peut être utilisée avec les boîtiers

Les + utilisation

En connexion :

- IP55 garanti volet rabattu sur la fiche (avec un couple de produits IP66/67-55)
- IP66/67 obtenu bague verrouillée

Hors connexion :

- IP55 assuré après clipsage du volet
- IP66/67 obtenu bague verrouillée

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intensité de courant IEC	16 A	Direction d'enfichage	droit
Tension selon EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) bleu	Matériau	plastique
Nombre de pôles	4	Finition militaire	Non
Position de l'heure	6 h	Dimension de bride, verticale	84 mm
Couleur caractéristique	bleu	Ecart vertical entre les trous	70 mm
Classe de protection (IP)	IP67	Dimension de bride, horizontale	74 mm
Technique de raccordement	borne à vis	Ecart horizontal entre les trous	60 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.