



Station Météo Intelligente et connectée Netatmo pour accéder aux données météo en temps réel sur smartphone

REF. NWS01-EC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Comprenez, agissez sur votre environnement. Accédez à vos données météo en temps réel sur votre smartphone, tablette, ordinateur. Recevez une notification si votre environnement change, analysez vos données grâce à l'historique des mesures.

- 1 Module Intérieur, 1 Module Extérieur, 1 adaptateur secteur USB, 1 câble USB, 2 piles AAA incluses
- Plug EC
- Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos data
- Compatible avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et IFTTT

Avantages

Consultez les mesures précises et ultra locales de votre Station Météo Intelligente Netatmo. Elle vous livre les secrets de votre environnement, directement sur votre smartphone. Température, taux d'humidité, qualité de l'air à l'extérieur comme à l'intérieur de chez vous sont indiqués en temps réel.

Analysez vos données pour comprendre votre environnement dans le temps. Accédez à l'historique des mesures et visualisez l'évolution de votre environnement en un coup d'œil grâce aux graphiques accessibles depuis l'application. Absent un mois loin de votre jardin ? Vérifiez la météo qu'il a fait !

Améliorez facilement la qualité de l'air chez vous Saviez-vous que l'air à l'intérieur est 5 fois plus pollué qu'à l'extérieur ? Bonne nouvelle, votre Station Météo Intelligente Netatmo vous alerte lorsque la pollution intérieure augmente.

Les + installation

Plug & play, facile à installer

Les + utilisation

Accédez à vos propres données météo intérieures comme extérieures en temps réel sur votre smartphone

Recommandations / restrictions d'usages

Routeur Wi-Fi et accès internet requis. Les points d'accès publics (HotSpot) ne sont pas supportés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Type de tension	DC
		Tension d'alimentation	5 - 5 V
Affichage	sans	Courant d'alimentation	0.35 - 0.55 A
Affichage multiple	Non	Consommation en veille	350 mA
Plage de mesure	50 °C	Couleur	gris
Thermo-élément type B	Non	Sans halogène	Oui
Thermo-élément type E	Non	Mode de pose	Autre
Thermo-élément type J	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Thermo-élément type K	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Thermo-élément type N	Non	Adressable	Non
Thermo-élément type R	Non	Code CEI (Pack1)	LR03
Thermo-élément type S	Non	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Thermo-élément type T	Non	Composition de l'élément (Pack1)	Alcaline
Thermo-élément RTD	Oui	Nombre de Pack 1	2
Mesure de la température différentielle	Non	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Mesure de l'humidité relative de l'air	Oui	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	22 g
Mesure de l'humidité des matériaux	Non	Localisation Pack1	Compris dans le Packaging
Mémoire de valeur mesurée	Oui	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Interface	Oui	Objet connecté	Oui
Capteur séparé	Non	Type de communication	Non applicable
Mesure infrarouge	Non	Plateforme de téléchargement d'applications	Multistore
Largeur hors tout	45 mm	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Hauteur hors tout	155 mm	Pilotable à la voix	Non
Profondeur/longueur hors tout	45 mm	Programmable	Non
Profondeur d'encastrement	45 mm	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Résistance aux chocs (IK)	Non applicable	Connectable par box Internet	Oui
Classe de protection (IP)	Non applicable	Assistants vocaux compatibles	Amazon Alexa;Apple HomeKit
Temperature d'utilisation /d'installation	50 °C	Fonction d'usage du produit	Gestion Confort Thermique
Temperature de stockage	50 °C		