



Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³100H - réglage thermique 28A à 40A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

REF. 4 173 74

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	2.326 dm ³
Poids	2275 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Disjoncteurs moteur magnéto-thermiques

- Seuil de déclenchement thermique réglable
- Seuil de déclenchement magnétique : 13 x I_e

MPX³ 100H

- Haut pouvoir de coupure
- Avec commande rotative
- Fixation sur rail symétrique ou par vis
- Moteur triphasé 400/415 V : 18,5 kW
- Plage de réglage thermique : 28 à 40 A
- Seuil de déclenchement instantané : 520 A
- Pouvoir de coupure 415 V I_{cu} : 100 kA

Caractéristiques Générales

Disjoncteurs moteur MPX³ - disjoncteurs moteur de 0,16 A à 100 A

- Conformes aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4