



Bloc de jonction de passage à vis Viking3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 2,5mm² - pas 5mm - bleu

REF. 0 371 00

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

De passage

- Gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour circuits spécifiques (sécurité, protégés...), vert pour circuit de protection en ensemble équivalent classe II

1 jonction - 1 entrée / 1 sortie

Caractéristiques générales

Blocs de jonction connexion à vis Viking™ 3 - pour câble cuivre

Permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples (avec ou sans embout) ou rigides 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique jusqu'au pas de 8 mm (étage supérieur uniquement pour blocs à étages)

Pour rails symétrique prof. 15 mm, symétrique EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Matériau du corps isolant	thermoplastique
		Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
Tension assignée	800 V	Largeur/dimension	5 mm
Longueur	52.5 mm	Hauteur en cas de type de montage le plus bas possible	46.5 mm
Finition antidéflagrante 'Ex e'	Oui	Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble	0.25 - 4 mm ²
Type de montage	profilé chapeau 35 mm	Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble	0.25 - 2.5 mm ²
Couleur	bleu	Section de conducteur connectable monofilaire	0.25 - 4 mm ²
Finition raccordement électrique 1	borne à vis	Section de conducteur connectable multifilaire	0.25 - 2.5 mm ²
Finition raccordement électrique 2	borne à vis	Plaque de fermeture requise	Oui
Position de raccordement	latéral	Température de fonctionnement	-5 - 40 °C
Courant assigné In	24 A	Étages reliés à l'intérieur	Non
Nombre d'étages	1		
Nombre de positions de serrage par étage	2		