



## Disjoncteur magnétique fixe seul DPX<sup>3</sup>160 pouvoir de coupure 25kA 400V~ - 3P - 63A

REF. 4 207 17

DPX<sup>3</sup>

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX<sup>3</sup> magnétique seul, disjoncteur boîtier moulé assure la protection (sur court-circuit), la coupure, la commande et le sectionnement des moteurs triphasés

- Disjoncteur DPX<sup>3</sup>160 magnétique seul - 3P - In : 63A
- Pouvoir de coupure Icu - 25kA (400V~) - Magnétique fixe
- Livré avec bornes à cage, raccordement 70mm<sup>2</sup> maximum en câble souple et jusqu'à 95mm<sup>2</sup> avec accessoire
- Reçoit les auxiliaires de signalisation et de commande des DPX<sup>3</sup>
- Conforme à la norme NF IEC 60947-2

### Les + installation

Se monte sur rail symétrique ou sur platine dans les coffrets et armoires XL<sup>3</sup>

### Les + utilisation

Assure la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des moteurs triphasés

### Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX<sup>3</sup> propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débroschables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX<sup>3</sup> électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX<sup>3</sup>, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX<sup>3</sup> électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
| Courant permanent nominal lu  | 63 A   |   |                  |
| Tension assignée  | 220-690 V  |   |                  |
| Courant de commutation de court-circuit limite nominal I <sub>cu</sub> à 400V, 50Hz | 25 kA  | Nombre de contacts auxiliaires à ouverture          | 1                |
| Réglage de courant du déclencheur de surcharge                                      | 0-0 A  | Nombre de contacts auxiliaires à deux directions    | 1                |
| Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée            | 630-630 A  | Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui              |
| Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé                        | 630-630 A  | Avec déclencheur à sous-tension intégré             | Oui              |
| Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles                       | Non  | Nombre de pôles                                     | 3                |
| Type de raccordement du circuit principal   | Raccordement à vis                                   | Position du raccordement de circuit principal       | Frontal          |
| Type de construction de l'appareil  | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré | Finition de l'élément d'actionnement                | Manette / levier |
| Adapté à un montage de profilés chapeaux  | Oui  | Appareil complet avec unité de protection           | Oui              |
| Montage de profilés chapeaux en option  | Oui  | Commande motorisée intégrée                         | Non              |
|   |  | Commande motorisée en option                        | Oui              |
|   |  | Classe de protection (IP)                           | IP30             |
|   |  | EAN/Gencode   | 3245064207171    |