

Moulure DLPlus 60x20mm 3 compartiments longueur 2,1m - blanc

REF. 0 301 14

DLPLUS

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DDLPlus, cette moulure permet la distribution, la protection et la dérivation des fils et câbles dans une installation électrique - Idéale pour les chantiers de rénovation

- Moulure DLPlus - Avec cloisons centrales
- Blanc - Dimensions 60mm x 20mm - 3 compartiments longueur 2,1m - Livrée en 16 longueurs de 2,10m
- 3 compartiments pour une distribution séparée des courants forts et des courants faibles
- IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules
- Fiabilité et sécurité optimales par conformité à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Fixation par : collage (colle Néoprène référence 030949) ou chevilles (référence 030898 - 030899) ou chevilles plaque de plâtre (référence 030897) ou vis, clous...

Les + utilisation

Peut être installée en tertiaire et en résidentiel

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Hauteur | 20 mm | Numéro RAL | 9003 |
| Largeur | 60 mm | Nombre de cloisons fixes | 2 |
| Longueur | 2100 mm | Type de fixation | perforation du fond |
| Section transversale utile | 720 mm ² | Finition du couvercle | séparé |
| Matériau | plastique | Avec agrafe pour tenue de câble | Oui |
| Qualité du matériau | PVC | Film de protection | Non |
| Sans halogène | Non | Avec connecteur de conduit | Non |
| Traitement antibactérien | Non | Livraison sur rouleau | Non |
| Traitement de surface | non traité | Classe de protection (IP) | IP40 |
| Adapté au maintien de fonction | Non | Résistance aux chocs | IK07 |
| Couleur | blanc | Température d'utilisation | -5 - 60 °C |
| Transparent | Non | Temperature de stockage | -25 - 60 °C |