



Borne triphasée détection 6mA DC Green'Up Premium métal pour 2 véhicules électriques Modes 2 et 3 - 22kW 32A

REF. 0 580 15

GREEN'UP

LEGRAND

Green'up Premium, borne triphasée pour recharge de véhicule électrique avec communication sans fils locale par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'App. EV CHARGE light

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Communication sans fils, en local par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'application EV Charge Light
- Communication IP filaire ou Wi-Fi avec le kit de communication
- Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur, horloge, interrupteur (entrée contact sec 12 V=) ou via planning
- Possibilité de commande on/off à distance (entrée contact sec 12 V=)
- Possibilité de réglages de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation

Avantages

- Détection 6mA DC intégrée
- Station de charge évolutive utilisant un kit de communication pour permettre une gestion à distance comme OCPP ou utilisant un kit lecteur de badges RFID pour la gestion des accès utilisateurs.
- Référencée ADVENIR : Matériel compatible et pilotage en local - Référencée EV Ready et ZE Ready

Les + installation

Borne à équiper pour une fixation murale ou au sol

Les + utilisation

Détection 6mA DC intégrée

Recommandations / restrictions d'usages

Borne murale à équiper d'un pied pour fixation au sol

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante

(homologuées 16A VE).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Exécution raccord côté installation	Triphasé	Compatible avec Google Assistant	Non
		Compatible avec Amazon Alexa	Non
Puissance de raccordement nominale	22 kW	Compatible IFTTT	Non
Nombre de points de chargement	2	Température d'utilisation /d'installation	-25-50 °C
Puissance max. par point de chargement	22 kW	Température de stockage	-25-70 °C
Largeur	430 mm	Tension nominale (Un)	380-415 V
Hauteur	740 mm	Couleur	Noir
Profondeur	243 mm	Objet connecté	Oui ▪ Bluetooth ▪ OCPP 1.6J
Mode de pose	Autre	Mode de commande	
Nombre de prises de charge type 2	2	Plateforme de téléchargement d'applications	▪ App Store ▪ Google Play Store
Avec boîte de raccordement domestique	Non	Moyen de pilotage	Web Application
Nombre de prises de courant domestiques	2	Pilotable à la voix	Non
Avec disjoncteur de protection	Oui	Programmable	Oui
Avec compteur d'énergie	Non	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Avec affichage	Non	Connectable par box Internet	Non
Matériau du boîtier/corps	Acier	Nom de l'application	EV Charge
Classe de protection (IP)	IP55	Fonction d'usage du produit	Recharge vehicule électrique
Résistance aux chocs (IK)	IK10	EAN/Gencode	3414972345170
Compatible avec Apple HomeKit	Non		

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
9 809 49	Embase et volet de protection pour prise T2 S
9 809 51	Sous-ensemble prise T2S Green'Up pour 1 véhicule électrique
9 809 52	Sous-ensemble prise 2P+T Soliroc Green'Up pour 1 véhicule électrique
9 809 53	Lot de bouchons obturateurs Green'Up pour véhicule électrique
9 809 60	Sous-ensemble verrouillage Mode3 Green'Up pour véhicule électrique
9 809 67	Support plastique de rechange pour maintenance de la borne de recharge IP55 Green'up Premium métal
9 818 03	Alimentation électronique 12V pour borne Green'up pour véhicule électrique
9 818 04	Contacteur 3P 9A pour borne Green'up pour véhicule électrique
9 818 06	Contacteur 4P 22A pour borne Green'up pour véhicule électrique
9 818 07	Contacteur auxiliaire 1 contact fermeture et 1 contact ouverture pour borne Green'up pour véhicule électrique - raccordement à vis

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.