



## Bloc de jonction de passage à ressort Viking3 avec 1 jonction 2 conducteurs 1 entrée 1 sortie - pas 10mm - gris

REF. 0 372 63

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Viking3, bloc de jonction de passage, connexion à ressort permettant d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre rigides, ou souples avec ou sans embout

- Bloc 1 jonction de passage Viking3 connexion à ressort - 2 conducteurs - 1 entrée / 1 sortie
- Section nominale : 10mm<sup>2</sup> - Pas : 10mm
- Couleur : Gris pour circuit standard
- Capacité :
  - conducteur rigide : 0,75mm<sup>2</sup> à 10mm<sup>2</sup>
  - conducteur souple : 0,75mm<sup>2</sup> à 10mm<sup>2</sup>
  - conducteur souple avec embout : 0,75mm<sup>2</sup> à 10mm<sup>2</sup>
- Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm

### Les + installation

2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique

### Les + utilisation

Système à raccordement sans vis, de type ressort en acier inoxydable

### Recommandations / restrictions d'usages

Non disponible à la vente en Allemagne

### Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble	0.75 - 10 mm <sup>2</sup>	Type de montage	profilé chapeau 35 mm
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble	0.75 - 10 mm <sup>2</sup>	Matériau du corps isolant	thermoplastique
Section de conducteur connectable monofilaire	0.75 - 10 mm <sup>2</sup>	Température de fonctionnement	-5 - 40 °C
Section de conducteur connectable multifilaire	0.75 - 10 mm <sup>2</sup>	Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
Courant assigné In	57 A	Largeur	10 mm
Tension assignée	800 V	Hauteur	49 mm
Finition raccordement électrique 1	raccordement par borne à ressort	Profondeur	74.5 mm
Finition raccordement électrique 2	raccordement par borne à ressort	Finition antidéflagrante 'Ex e'	Oui
Nombre d'étages	1	Plaque de fermeture requise	Non
Nombre de positions de serrage par étage	2	Couleur	gris
		Etages reliés à l'intérieur	Non