



## Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 40kVA

REF. 1 428 29

PLC POWER  
SUPPLIES

LEGRAND

8 425,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Transformateur triphasé pour alimenter des ensembles électriques d'usage général en assurant une isolation fonctionnelle du réseau d'alimentation (modification du régime de neutre)

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Transformateur triphasé d'isolement - IP21
- - Puissance 40kVA- Borne primaire câble souple section 35mm<sup>2</sup>- Borne secondaire câble souple section 35mm<sup>2</sup>
- Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035
- Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique
- Conforme à la norme IEC EN 60076-11

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                               |           |                                                   |               |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------|
| Construit comme un transformateur de sécurité | Non       | Tension de court-circuit relative uk              | 3.6 %         |
| Construit comme un transformateur d'isolement | Oui       | Largeur                                           | 590 mm        |
| Construit comme un auto-transformateur        | Non       | Hauteur                                           | 650 mm        |
| Tension primaire 1                            | 400-400 V | Profondeur                                        | 500 mm        |
| Tension secondaire 1                          | 400-400 V | Classe de protection (IP)                         | IP21          |
| Type de commutation                           | DY        | Résistance aux chocs (IK)                         | IK08          |
| Puissance nominale                            | 40000 VA  | Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui           |
| Classe de matériau isolant selon IEC 85       | H         | Type de connexion                                 | Borne à vis   |
| Protégé contre les courts-circuits            | Non       | EAN/Gencode                                       | 3414970544902 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.