

Prêt-à-poser dooxie créer un va-et-vient avec 1 commande sans fils et 1 interrupteur 230V~ livré complet blanc



REF. 6 006 92

DOOXIE WITH
NETATMO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer

- Prêt-à-Poser dooxie : créer un va-et-vient sans tirer de fils - Blanc
- Composition : - 1 interrupteur d'éclairage 230VA sans neutre 5W-300W livré avec 1 compensateur et griffes - Pour ampoules classiques ou à variation, dont LEDS dimmables (préconisées) - 1 commande sans fils d'éclairage livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans et avec adhésifs pour fixation sur tous supports - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz
- Installation évolutive : complétez votre installation radio avec des commandes sans fils d'éclairage et de prises dooxie with Netatmo, vendues séparément
- Blanc

Avantages

Associés au pack de démarrage connecté, les produits dooxie with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via votre smartphone ou par la voix

Une fois installées au mur, les commandes sans fils disposent de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs dooxie

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres

Les + installation

Les éléments contenus dans ce prêt-à-poser tout-en-un s'installent sans aucune configuration préalable, ni modification à apporter à votre installation existante

Les + utilisation

Permet de créer un va-et-vient sans micromodule et sans tirer de fils

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Les éléments du kit doivent être installés ensemble pour fonctionner

Information sur la gamme

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en œuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Résistance aux chocs (IK)	IK04
		Classe de protection (IP)	IP41
		Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
		Température de stockage	0-45 °C
		Consommation en veille	0.1 mA
Assemblage	Mécanisme complet avec plaque	Neutre obligatoire	Oui
Modèle	Triac	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de charge	Universel et LED	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Entrée de poste auxiliaire	Non	Sans halogène	Oui
Mémoire de valeurs de luminosité	Non	Traitement antimicrobien	Non
Utilisable avec un bouton	Non	Type de borne	Borne à vis
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non	Nombre de bornes	3
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Capacité des bornes	0.75-2.5 mm ²
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Section de câble	0.75-1.5 mm ²
Utilisable avec un bouton radio	Oui	Equipé d'un porte étiquette	Non
Utilisable avec un bouton IR	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Type de montage	Encastré	Objet connecté	Oui
Matériau	Plastique	Type de communication	<ul style="list-style-type: none"> • Zigbee
Qualité du matériau	Thermoplastique	Plateforme de téléchargement d'applications	<ul style="list-style-type: none"> ▪ App Store ▪ Google Play Store
Traitement de surface	Laqué / peint	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Finition de la surface	Mat	Pilotable à la voix	Oui
Couleur	Blanc	Programmable	Oui
Numéro RAL (équivalent)	9003	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Transparent	Non	Connectable par box Internet	Oui
Tension nominale	230 V		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yandex Alissa ▪ Amazon Alexa ▪ Apple HomeKit ▪ Google Assistant
Fréquence	47-63 Hz	Assistants vocaux compatibles	
Courant nominal assigné	1.3 A	Nom de l'application	<ul style="list-style-type: none"> • Home + Control
Puissance de commutation	0-300 W	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
Type de fixation	Autre	EAN/Gencode	3414971044302
Compatible avec Apple HomeKit	Oui		
Compatible avec Google Assistant	Oui		
Compatible avec Amazon Alexa	Oui		
Possible support IFTTT	Non		