



Coffret étanche Plexo³ 4 modules avec embouts à perforation directe prémontés IP65 IK09 - Gris

REF. 0 019 04

PLEXO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo³, coffret étanche et robuste IP65 IK09 à équiper, compatible avec les applications tertiaires ou industrielles, ainsi que dans des ERP (Établissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur)

- Coffret Plexo³ à équiper 1 rangée, 4 modules - Embouts à perforation directe prémontés
- IP65 - IK09 - Classe II - Résistance aux UV suivant la
- Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés - Entraxe entre rails 150mm - Livré avec borniers à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
- Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Les + installation

Reçoit les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires - Réversibilité totale porte et coffret

Les + utilisation

Assure une résistance aux chocs et aux intempéries des produits de protection installés

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incontournable pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Saillie	Profondeur intérieure	48.5 mm
Nombre de rangées	1	Rail DIN	Oui
Largeur dans les unités de partition	4	Avec plaque de montage	Non
Type de couvercle	Porte	Possibilité de montage en saillie	Oui
Finition du couvercle	Fermé	Finition CEM	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Oui	Couleur	Gris
Matériau du boîtier	Plastique	Numéro RAL	7046
Hauteur	200 mm	Classe de protection (IP)	IP65
Largeur	128 mm	Avec serrure	Oui
Profondeur	115.6 mm	EAN/Gencode	3245060019044