



## Platine monobloc antivandale à bouton poussoir Linea 300 pour 9 à 12 appels façade Inox

REF. 308013

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Linea 300, une platine de rue monobloc, à poussoirs d'appel affleurants, en inox

- Platine de rue audio-vidéo antivandale monobloc à boutons-poussoirs Linea 300 pour 9 à 12 appels façade Inox - Dimensions façade 180x360mm
- Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08
- Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical
- Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~
- Poussoirs à touches affleurantes en inox ou en aluminium

### Les + installation

Pose (vis de fixation antivandale avec clé fournie) :

- en saillie avec boîtier à commander séparément
- en encastrée (platine livrée avec boîtier d'encastrement 310x328x53mm)

### Les + utilisation

Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik ou un canon PTT-T25 référence 003748

### Recommandations / restrictions d'usages

Adaptée aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap et conforme à la loi handicap

Température de fonctionnement -25°C à +70°C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                  |  |                       |
|---|------------------|--|-----------------------|
|   |                  | Section de câble                                   | 1-2.5 mm <sup>2</sup> |
|   |                  | Equippé d'un porte étiquette                       | Oui                   |
|   |                  | Equippé de visière de protection antipluie         | Oui                   |
| Nombre de boutons de sonnette             | 12               | Equippé d'un signal lumineux complémentaire        | Non                   |
| Matériau des boutons de sonnette          | acier inoxydable | Entre axe de fixation verticale                    | 1600-1650 mm          |
| Matériau de la façade                     | acier inoxydable | Entre axe de fixation horizontale                  | 30-50 mm              |
| Hauteur de la plaque frontale             | 360 mm           | Mode de commande                                   | Filaire               |
| Largeur de la plaque frontale             | 180 mm           | Conforme à la Réglementation pile ou batterie      | Non                   |
| Profondeur d'encastrement                 | 20 mm            | Fonction mains-libres                              | Oui                   |
| Type de montage                           | encastré         | Réglage du volume sonore                           | Oui                   |
| Technique d'installation                  | système bus      | Adressable   | Non                   |
| Couleur                                   | argent           | Portier avec Application mobile                    | Oui                   |
| Classe de protection (IP)                 | IP54             | Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Non                   |
| Résistance aux chocs                      | IK07             | Type de caméra                                     | Orientable            |
| Profondeur d'encastrement                 | 20 mm            | Angle de vue de la caméra                          | 100 °                 |
| Température d'utilisation /d'installation | -15-50 °C        | Distance max entre platine et poste intérieur      | 150 m                 |
| Température de stockage                   | -20-70 °C        | Type de grade de communication                     | Autre                 |
| Type de tension                           | AC/DC            | Objet connecté                                     | Oui                   |
| Tension d'alimentation                    | 18-240 V         | Moyen de pilotage                                  | Autre                 |
| Courant d'alimentation                    | 0.04-1 A         | Pilotable à la voix                                | Non                   |
| Fréquence d'alimentation                  | 50-60 Hz         | Programmable                                       | Non                   |
| Niveau sonore                             | 80 dB            | Intéropérabilité du protocole de connexion         | Non                   |
| Consommation en veille                    | 40 mA            | Connectable par box Internet                       | Non                   |
| Sans halogène                             | Oui              |  |                       |
| Nature du câble pour connexion            | Souple           |  |                       |